

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

LAMPARA DE UÑAS



MANI0002

01 Contenido

1. Lámpara x1 unidad
2. Fuente de alimentación x1 unidad
3. Manual x1 unidad

02 Descripción de Funciones

1. Sensor de movimiento infrarrojo
2. Pantalla digital LCD
3. Cuenta regresiva 10 segundos
4. Cuenta regresiva 30 segundos
5. Cuenta regresiva 60 segundos
6. Cuenta regresiva 99 segundos en modo "sin dolor"
7. Conector para fuente de alimentación



03 Descripción del producto

1. Diseñado para manicuras o profesionales del cuidado de las uñas. Puede secar rápidamente uñas de gel y/o uñas postizas.

04 Modo de uso

1. Conecte la fuente de alimentación.
2. Luego de comenzar a utilizar el aparato, el tiempo de utilización puede ser configurado con el botón de conteo de segundos.
3. Los botones que se utilizan comúnmente son los correspondientes a 10, 30, 60, 99 segundos (el botón de 99 segundos corresponde a la opción de menor dolor)
4. Cuando configura el botón de conteo, presione este botón nuevamente y se reseteará quedando en el modo de reposo.
5. (No utilice el botón de conteo de segundos), ponga las manos en el dispositivo, el sensor infrarrojo iniciará el funcionamiento automáticamente. El tiempo máximo de funcionamiento es de 120 segundos.
6. Los botones correspondientes a 10, 30, 60 segundos ya tienen cargado el tiempo en la memoria, presione el botón de conteo sobre la opción deseada durante 2 segundos , presione el mismo botón por 2 segundos más y la memoria se borrará.
7. Luego de conectar la fuente de alimentación, la energía puede ser cambiada en el modo manual al seleccionar 10, 30, 60 segundos o en el modo de sensor de movimiento. Por ejemplo si presiona el botón de conteo de 10 segundos, luego mantenga presionado el botón de conteo de 99 segundos por 2 segundos, de esta manera la energía será cambiada/potencia.
8. Cuando utiliza los botones de tiempo: 10, 30 o 60 segundos, en la pantalla le mostrará el tiempo remanente.

05 Parámetros

1. 36 luces LED UV (365+405 nm)
2. Adaptador : Tensión de entrada 100-240V 50-60 Hz

Tensión de salida DC 24V

4. Tamaño del producto: 280*200*100 mm
5. Tamaño del empaque: 288*205*106 mm

06 Atención

1. Por favor lea el manual cuidadosamente antes de utilizarlo
2. Por favor utilice el adaptador adjunto con los parámetros indicados
3. En el caso de que la fuente de alimentación no sea compatible puede producirse un daño en el dispositivo.
4. No permita que ingrese líquidos de ningún tipo a la lámpara ya que puede dañarla o generar un corto circuito.
5. Por favor desconecte la fuente de alimentación si no utiliza el aparato por un tiempo. No utilice la lámpara si el botón del conteo de segundos no funciona adecuadamente.
6. No utilice adaptadores inadecuados para la fuente de alimentación ya que puede ser un gran riesgo.
7. El tiempo de funcionamiento del aparato no debe superar los 600 segundos, de lo contrario se acorta el ciclo de vida del producto.
8. No mirar directamente a los LEDs UV; puede causar daños severos en la retina de los ojos.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.

-  **11 6260 1114 (sólo texto)**
-  **serviciotecnico@bidcom.com.ar**
-  **www.bidcomservice.com.ar**

Bidcom
SERVICE

