

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

LÁMAPARA
UV LED



MANI0048

Parámetros del producto

1. Con clip para libros e interruptor de control;
2. Lámpara de luz LED violeta de 3W;
Longitud de onda: UV 395 / 400nm;
3. Cable USB de 1,8 Metros con interruptor de control;
4. Ámbito de aplicación: Arte de uñas, curado de pegamento UV, detección de agentes brillantes, inspección de dinero;
5. Potencia nominal: 3W;
6. Material del faro: Aleación de aluminio;
7. Tensión de entrada: DC 3V - 5V;
8. Color de la luz: Púrpura;
9. Color de apariencia: Plata, negro;

Instrucciones de uso

1. Conecta la interfaz USB a la interfaz USB del ordenador o al cargador USB para que se encienda.
2. Pulse el interruptor para controlar el brillo, puede ser bajo, medio o alto.

Recordatorio: La cabeza de la lámpara se calentará durante el uso, lo que se debe al calor de las perlas de la lámpara LED. La temperatura es de unos 60 grados, y se puede utilizar durante mucho tiempo sin ningún peligro.



Momentos de utilidad


Reparaciones



Microbiología



Manicura



Artesanías



Laboratorios



Medicina

